

Connection Kit for PI Heaters, Heat Shrink, Non-ATEX



nVent RAYCHEM CS20-2.5-PI-NH is a heat shrinkable polymer kit for the connection and termination of polymer insulated (PI) series resistance heating cables to cold leads. The kit is designed for use with junction boxes with M20 entries and allows to terminate circuits up to 25 A. The kit includes all materials for heating cable and cold lead connection, as well as the glands to terminate the cold lead in the junction box.

FUNKCJE

Non-hazardous, heat shrink technology

Low profile and complete set: suitable for direct installation under the insulation and connection into the junction box

Reliable during long life: 10 year product warranty available

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Typ połączenia	Model	Voltage Rating	Current Rating	Max Cold Lead Size
1244-000585	CS20-2.5-PI-NH	Heat Shrinking Technique	Heating Cable/Connection Cable	750 V max	25 A	2.5 mm ²

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Area Classification	Max Operating Temperature
1244-000585	CS20-2.5-PI-NH	Non-Hazardous	205 °C

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT