Connection Kit for PI Heaters Into Junction Box

nVent RAYCHEM C20-PI-MO and C20-PI-PA are a range of kits to connect polymer insulated (PI) heaters into a junction box. The C20-PI-M0-KIT contains cable gland Ex e (M20), nickel-plated brass, for use with XPI cold leads up to -55 °C. The C20-PI-PA-KIT contains cable gland Ex e (M20), polyamide, for use with XPI cold leads up to -40 °C. All kits include green/yellow sleeves for braid and locknut.

FUNKCJE

- Hazardous area approved
- Simple and fast to install, easy to maintain
- Reliable during long life: 10 year product warranty available

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Thread Type: Metryczne

Table 1/1

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Materiał	Wykończenie	Ambient Temperature	Suitable for PI Cables with Diameter Range
1244-019669	C20-PI-PA-KIT	Poliamid	Untreated	−40 to 75 °C	4 – 13 mm
1244-019670	C20-PI-M0-KIT	Mosiądz	Nickel-Plated	−55 to 90 °C	5 – 14 mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa
Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT