


E650C-G Ground Sensor for Elexant 650c-Modbus



Ground sensor for combined measurement of temperature and moisture values in outdoor areas with foot or vehicle traffic. Robust version made of brass, fully encapsulated. Very low installation height, so particularly well suited to staircases, terraces, etc.

FUNKCJE

Cable connection: To the side

Connection cable: 4 x 0.5 mm²

Temperature range for moisture measurement: -20°C to 30°C

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Komunikacja	Średnica	Hazardous Area	Wysokość	IP Rating
1244-022796	E650C-G-HOUSING	Nie	68 mm	Nie	31 mm	IP68
1244-022794	E650C-G	Nie	68 mm	Nie	72 mm	IP68

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Measuring Range
1244-022796	E650C-G-HOUSING	
1244-022794	E650C-G	-20 to 30 °C

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT