

ElectroMelt Self-Regulating Heating Cable



nVent RAYCHEM ElectroMelt EM2-XR is a rugged and robust self-regulating heating cable used to prevent snow and ice formation on ramps, loading bays, external stairs and access ways. Power output is 90 W/m at 0 °C.

FUNKCJE

Simple to design

Robust and easy to install: cable is resistant to damage during installation, cut to length

Safe and efficient in operation: no overheating, advanced energy saving controls

Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Supply Voltage	Nominal Power Output @ 0°C, 230V	Outer Jacket Material	Max Circuit Length	Kolor
449561-000	EM2-XR	208 – 277 V	90 W/m	Modified Polyolefin	85 m	Pomarańczowy

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Nominal Width	Nominal Thickness	Ground Path Type	Min Installation Temperature
449561-000	EM2-XR	18.9 mm	9.5 mm	Braid	-18 °C

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT