

GREEN LEAF Programmable Thermostat



nVent RAYCHEM GREEN LEAF is a modern design 'wall flush mounted' programmable thermostat for electrical floor heating. It can work in floor or room sensing mode or in room sensing mode with floor temperature limiter. Eco Design compliant thanks to the following functions: Room temperature control, with open window detection. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550). RAYCHEM GREEN LEAF is a modern design 'wall flush mounted' programmable thermostat for electrical floor heating. It can work in floor or room sensing mode or in room sensing mode with floor temperature limiter. Eco Design compliant thanks to the following functions: Room temperature control, with open window detection. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550).

FUNKCJE

Easy to set up and operate: smart 'leaf button'; simple timer event programming with possibility to group days

Flexible control: editable pre-set program; 7 day with 4 timer events; different temperatures possible for each timer event; timer or constant temperature function

Optimum heat management, with 2 sensors: ambient and floor sensor

Reliable during long life: 12 to 20 year total care warranty available, maintenance free

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/4

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Power Supply	Adjustable Differential	Regulation Type	Max Contact Load	Max Contact Voltage
1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	230 V	Nie	On/Off	13 A	230 V

Table 2/4

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Current Rating	Sensor/Feeler Type	Remote Operation	Power Consumption, Standby	IP Rating
1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	13 A	Resistance Sensor	Nie	3 W	IP21

Table 3/4

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	RAL Number	IFTTT Support Available	Clock Type	Clock Model	Self Learning
1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	9005	Nie	Day Clock	Technologia cyfrowa	Tak

Table 4/4

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Wysokość	Szerokość	Głębokość
1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	86.3 mm	86.3 mm	41 mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT