

Low-Profile Connection Kit for Parallel Heating Cables, Cold-Applied, ATEX



nVent RAYCHEM C-150-E is a cold-applied, low profile, under insulation power connection to flexible power cable, for use with nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV and KTV. It can be used in applications with temperature ratings from -50 °C to 215 °C.

FUNKCJE

Simple and fast to install

Cold-applied: core sealing boot with non-curing sealant; no heat gun, no hot work permit needed

One low profile, under-insulation component for all nVent RAYCHEM industrial self-regulating heating cables

Simplified design in hazardous area, integral part of system approval

Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Model	Typ połączenia	Voltage Rating	Current Rating	Max Exposure Temperature
073704-000	C-150-E	Heating Cable/Connection Cable	Cold Applied	277 V	25 A	215 °C

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	IP Rating	Suitable for Cold Lead
073704-000	C-150-E	IP66	7.8 – 12.5 mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT