

NGC-30 Series, MONI-RMC Remote Base Module



nVent RAYCHEM remote modules for control (RMC) provide multiple relay outputs for switching heating cable circuits controlled by the nVent RAYCHEM NGC User Interface Terminal (NGC-UIT). RMC units are modular and may be configured with 2 to 40 relay outputs. A single nVent RAYCHEM NGC-30-UIT can communicate with up to 10 RMC via a single, twisted pair RS-485 cable to provide distributed control of up to 260 heating cable circuits.

FUNKCJE

2 digital inputs per DI module

2 relay outputs per RO module

Up to 20 DI and 20 RO modules per RMC-Base module

Each base module has its own modbus address

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Montaż: DIN Rail

Table 1/1

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Wysokość	Szerokość	Głębokość
920455-000	RMC-2RO	100 mm	12 mm	100 mm
062367-000	RMC-2DI	100 mm	12 mm	80 mm
309735-000	RMC-BASE	100 mm	80 mm	100 mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT