

NGC-40 Series, Power Termination Module



nVent RAYCHEM NGC-40 Series - Power Termination Module accepts a primary and redundant power supply input, also accepts CAN bus inputs and provides for termination of the CAN bus. Each NGC-40-PTM can provide power for a maximum of 10 NGC-40 modules.

FUNKCJE

Din-rail mounted and part of the NGC-40 system

Provides primary power and CAN bus inputs/termination to the NGC-40 system

Easy to install and reliable

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Voltage Rating	Voltage Rating Type	Current Rating @ 24 VDC	Temperatura pracy	Wysokość
10730-005	NGC-40-PTM	24 V	DC	1.5 A	-40 to 65 °C	87 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Szerokość	Głębokość
10730-005	NGC-40-PTM	45 mm	106.4 mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT