

SBS Control Panel for Hot Water Temperature Maintenance



nVent RAYCHEM SBS-XX-HX-ECO-10 control panel provides an integrated solution for nVent RAYCHEM self-regulating heating cables in single pipe hot water temperature maintenance applications. It includes the energy efficient HWAT-ECO control system and offers multi-circuit, multi-sensor and multi-control with integrated electrical protection. A 400 VAC (3 phase) supply is required.

FUNKCJE

Simple and fast connection of multiple circuits, directly into a single panel

High capacity, with 1-9 maximum circuit lengths connected into the panel

Fully integrated system: all connections, circuit protection and safety devices integrated into the panel

Energy saving: with HWAT-ECO control system integrated (providing standard, economy, and 'tap time' set-back timer functions)

System monitoring, with alarm functions, including monitoring of boiler output temperature and low temperature alarm

Reliable, a complete system from one manufacturer, specifically designed for single pipe hot water temperature maintenance applications

Reliable during long life: 6 year extended product warranty available, maintenance free

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

IP Rating: IP65

Montaż: Wall Mounted

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Wysokość
035958-000	SBS-03-HV-ECO-10	3	20 A, Type C	32 A	1	600 mm

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 30mA	Wysokość
539268-000	SBS-06-HV-ECO-10	6	20 A, Type C	63 A	2	600 mm
294452-000	SBS-09-HV-ECO-10	9	20 A, Type C	63 A	3	600 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Szerokość	Głębokość
035958-000	SBS-03-HV-ECO-10	400 mm	210 mm
539268-000	SBS-06-HV-ECO-10	600 mm	210 mm
294452-000	SBS-09-HV-ECO-10	600 mm	210 mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT