

SBS-R-FP Control Panel for Pipe Freeze Protection



OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Phase Quantity:	3
IP Rating:	IP65
Protection:	Miniature- / Earth Leakage Circuit Breaker
Montaż:	Wall Mounted
Over Voltage Protection:	Tak

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Group Quantity	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 30 mA
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	1	1	16 A, Type C	40 A	1
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	1	3	16 A, Type C	40 A	1
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	1	1	10 A, Type C	40 A	1
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	1	3	10 A, Type C	40 A	1
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A	1	3	13 A, Type C	40 A	1
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A	1	3	13 A, Type C	40 A	1

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Group Quantity	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 30mA
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	2	6	16 A, Type C	40 A	2
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	2	6	10 A, Type C	40 A	2
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A	2	6	13 A, Type C	40 A	2

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Housing Material
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	286 mm	418 mm	148 mm	Tworzywo sztuczne
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	436 mm	418 mm	148 mm	Tworzywo sztuczne
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	246 mm	310 mm	148 mm	Tworzywo sztuczne
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	436 mm	418 mm	148 mm	Tworzywo sztuczne
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A	586 mm	310 mm	148 mm	Tworzywo sztuczne
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A	586 mm	310 mm	148 mm	Tworzywo sztuczne
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	586 mm	418 mm	148 mm	Tworzywo sztuczne
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	586 mm	418 mm	148 mm	Tworzywo sztuczne
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A	586 mm	600 mm	148 mm	Tworzywo sztuczne

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT