

SBS-XX-SNR Control Panel for Sprinkler Systems



nVent RAYCHEM SBS-XX-SNR control panel provides an integrated solution for nVent RAYCHEM self-regulating heating cables in sprinkler freeze protection applications. It offers multi-circuit, multi-sensor and multi-control with integrated electrical protection, with redundant circuit automatic switching capability compliant with BS EN 12845:2008. A 400 VAC (3 phase) supply is required.

FUNKCJE

Simple and fast connection of multiple circuits, directly into a single panel

High capacity, with 2-12 maximum circuit lengths connected into the panel

Fully integrated system: all connections, circuit protection and safety devices integrated into the panel

Energy saving: with two digital line sensing control units per sprinkler line and digital temperature feedback for each

Reliable, complete system from one manufacturer and specifically designed for freeze protection of sprinkler systems

Reliable during long life: 6 year extended product warranty available, maintenance free

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

IP Rating:	IP65
Protection:	Miniature- / Earth Leakage Circuit Breaker
Housing Material:	Stal
Montaż:	Wall Mounted
Over Voltage Protection:	Tak

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 300 mA	Wysokość
185780-000	SBS-02-SNR	2	16 A, Type C	32 A	2	600 mm

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 300 mA	Wysokość
012276-000	SBS-10-SNR	10	16 A, Type C	63 A	10	1000 mm
158834-000	SBS-08-SNR	8	16 A, Type C	63 A	8	1000 mm
278362-000	SBS-04-SNR	4	16 A, Type C	32 A	4	800 mm
300074-000	SBS-06-SNR	6	16 A, Type C	32 A	6	800 mm
712998-000	SBS-12-SNR	12	16 A, Type C	63 A	12	1000 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Szerokość	Głębokość
185780-000	SBS-02-SNR	600 mm	210 mm
012276-000	SBS-10-SNR	1000 mm	300 mm
158834-000	SBS-08-SNR	800 mm	300 mm
278362-000	SBS-04-SNR	800 mm	210 mm
300074-000	SBS-06-SNR	800 mm	210 mm
712998-000	SBS-12-SNR	1000 mm	300 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Complete panel wiring information and schematics are provided with the product. All electrical installations must be carried out by an approved electrician in compliance with local electrical requirements and norms.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT