

19" Front Panel With Holes for Handles



Define the device fronts and side inss with Schroff 19" front panels. Schroff 19" front panels have additional holes for mounting of handles and are available in 1 U to 6 U demensions.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

19" front panels have additional holes for mounting of handles

SPECYFIKACJE

Szerokość stojaka:	95HP
Materiał:	Aluminium
Typ akcesorium:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość (D)	Typ uchwytu	Wykończenie	Montaż	Liczba opakowań
30219-161	1U	3mm	Uchwyt przedni	Anodyzowany	Przykręcany przód	1
40304-050	1U	3mm	Uchwyt przedni	Anodyzowany	Przykręcany przód	1
30219-162	2U	3mm	Uchwyt przedni	Anodyzowany	Przykręcany przód	1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość (D)	Typ uchwytu	Wykończenie	Montaż	Liczba opakowań
30219-163	3U	3mm	Uchwyt przedni	Anodyzowany	Przykręcany przód	1
30219-164	4U	3mm	Uchwyt przedni	Anodyzowany	Przykręcany przód	1
30219-165	5U	3mm	Uchwyt przedni	Anodyzowany	Przykręcany przód	1
30219-166	6U		Uchwyt przedni	Anodyzowany	Przykręcany przód	1
40304-051	2U	3mm	Uchwyt przedni	Anodyzowany	Przykręcany przód	1
40304-052	3U	3mm	Uchwyt przedni	Anodyzowany	Przykręcany przód	1
40304-053	4U	3mm	Uchwyt przedni	Anodyzowany	Przykręcany przód	1
40304-054	5U	3mm	Uchwyt przedni	Anodyzowany	Przykręcany przód	1
40304-055	6U	3mm	Uchwyt przedni	Anodyzowany	Przykręcany przód	1


Table 2/3

Numer katalogowy	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Typ
30219-161	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie	Nie	43.6mm	Panel przedni 19"
40304-050	Anodyzowany	Anodyzowany	Tak	Nie	43.6mm	Panel przedni 19"
30219-162	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie	Nie	88.1mm	Panel przedni 19"
30219-163	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie	Nie	132.5mm	Panel przedni 19"
30219-164	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie	Nie	177mm	Panel przedni 19"
30219-165	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie	Nie	221.4mm	Panel przedni 19"
30219-166	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie	Nie	265.9mm	Panel przedni 19"

Numer katalogowy	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Typ
40304-051	Anodyzowany	Anodyzowany	Tak	Nie	88.1mm	Panel przedni 19"
40304-052	Anodyzowany	Anodyzowany	Tak	Nie	132.5mm	Panel przedni 19"
40304-053	Anodyzowany	Anodyzowany	Tak	Nie	177mm	Panel przedni 19"
40304-054	Anodyzowany	Anodyzowany	Tak	Nie	221.4mm	Panel przedni 19"
40304-055	Anodyzowany	Anodyzowany	Tak	Nie	265.9mm	Panel przedni 19"

Table 3/3

Numer katalogowy	Szerokość (W)	Szybka wysyłka
30219-161	483mm	Nie
40304-050	483mm	Nie
30219-162	483mm	Nie
30219-163	483mm	Nie
30219-164	483mm	Nie
30219-165	483mm	Nie
30219-166	483mm	Nie
40304-051	483mm	Nie
40304-052	483mm	Nie
40304-053	483mm	Nie
40304-054	483mm	Nie
40304-055	483mm	Nie



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE