


# Panel przedni AMC z uchwytem



Panel przedni AdvancedMC z uszczelką EMC do modułów AMC.2.0 Rev.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Zgodnie ze specyfikacją AMC.0 R2.0

Panel przedni mechanizmu uchwyty (z wycięciami na rurze świetlnej)

Do użytku razem z mechanizmem AMC Pull-handle, AMC.0 R2.0

## SPECYFIKACJE

**Typ akcesoriów:** Panel przedni

**Typ produktu:** Panel przedni


Table 1/2

| Numer katalogowy | Wysokość (H) | Szerokość stelaża | Operacja projektu  | Materiał        | Zakończ | Ilość opakowania |
|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|------------------|
| 30849-402        | 73.8mm       | 3HP               | Kompaktowy         | Stal nierdzewna |         | 1                |
| 30849-403        | 73.8mm       | 4HP               | Średniej wielkości | Stal nierdzewna |         | 1                |
| 30849-404        | 73.8mm       | 6HP               | Pełnowymiarowy     | Stal nierdzewna |         | 1                |

| Numer katalogowy | Wysokość (H) | Szerokość stelaża | Operacja projektu  | Materiał        | Zakończ | Ilość opakowania |
|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|------------------|
| 30849-406        | 148.8mm      | 4HP               | Średniej wielkości | Stal nierdzewna |         | 1                |
| 30849-407        | 148.8mm      | 6HP               | Pełnowymiarowy     | Stal nierdzewna |         | 1                |
| 30849-658        | 73.8mm       | 4HP               | Średniej wielkości | Aluminium       | Pasywny | 1                |
| 30849-670        | 148.8mm      | 4HP               |                    | Aluminium       | Pasywny | 1                |
| 30849-682        | 73.8mm       | 6HP               | Pełnowymiarowy     | Aluminium       | Pasywny | 1                |
| 30849-694        | 148.8mm      | 6HP               | Pełnowymiarowy     | Aluminium       | Pasywny | 1                |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Wykończenie przednie | Tylne wykończenie | Głębokość (D) | Szerokość (W) | Szybka wysyłka |
|------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 30849-402        | Nieprzetworzony      | Nieprzetworzony   | 1mm           | 13.9mm        | Nie            |
| 30849-403        | Nieprzetworzony      | Nieprzetworzony   | 1mm           | 19mm          | Nie            |
| 30849-404        | Nieprzetworzony      | Nieprzetworzony   | 1mm           | 29mm          | Nie            |
| 30849-406        | Nieprzetworzony      | Nieprzetworzony   | 1mm           | 19mm          | Nie            |
| 30849-407        | Nieprzetworzony      | Nieprzetworzony   | 1mm           | 29mm          | Nie            |
| 30849-658        | Nieprzetworzony      | Nieprzetworzony   | 2.5mm         | 19mm          | Nie            |
| 30849-670        | Nieprzetworzony      | Nieprzetworzony   | 2.5mm         | 19mm          | Nie            |
| 30849-682        | Nieprzetworzony      | Nieprzetworzony   | 2.5mm         | 29mm          | Nie            |
| 30849-694        | Nieprzetworzony      | Nieprzetworzony   | 2.5mm         | 29mm          | Nie            |



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę słuchu.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE