


# Moduł AMC z uchwytem, AMC.0 R2.0



Panel przedni AdvancedMC z mechanizmem uchwyty i uszczelką EMC do modułów AMC.2.0 Rev.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Zgodnie ze specyfikacją AMC.0 R2.0

Do montażu w podwoziu MicroTCA lub nośnikach AdvancedMC (np. nośnikach konwencjonalnych, cutaway i hybrydowych)

## SPECYFIKACJE

**Rodzina produktów:** Zaawansowane MC

**Typ:** Moduł napędniania

**Typ produktu:** Moduł systemowy

Table 1/1

| Numer katalogowy | Wysokość | Operacja projektu  | Materiał  | Zakończ | Ilość opakowania | Szybka wysyłka |
|------------------|----------|--------------------|-----------|---------|------------------|----------------|
| 20849-268        | 73.8mm   | Średniej wielkości | Aluminium | Pasywny | 1                | Nie            |
| 20849-269        | 148.8mm  | Średniej wielkości | Aluminium | Pasywny | 1                | Nie            |

| Numer katalogowy | Wysokość | Operacja projektu  | Materiał        | Zakończ | Ilość opakowania | Szybkawysyłka |
|------------------|----------|--------------------|-----------------|---------|------------------|---------------|
| 20849-129        | 73.8mm   | Pełnowymiarowy     | Stal nierdzewna |         | 1                | Nie           |
| 20849-270        | 73.8mm   | Pełnowymiarowy     | Aluminium       | Pasywny | 1                | Nie           |
| 20849-128        | 73.8mm   | Średniej wielkości | Stal nierdzewna |         | 1                | Nie           |
| 20849-131        | 148.8mm  | Średniej wielkości | Stal nierdzewna |         | 1                | Nie           |
| 20849-271        | 148.8mm  | Pełnowymiarowy     | Aluminium       | Pasywny | 1                | Nie           |
| 20849-127        | 73.8mm   | Kompaktowy         | Stal nierdzewna |         | 1                | Nie           |
| 20849-132        | 148.8mm  | Pełnowymiarowy     | Stal nierdzewna |         | 1                | Nie           |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**