


Panel przedni ATCA, St, wzmocniony, z obciążeniem sprężynowym



Panel przedni AdvancedTCA do sprężynowego uchwytu IEA z odlewany końcówką.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Konfiguracja: Panel przedni z uchwytem IEA (z/bez obciążenia sprężyny)

SPECYFIKACJE

Głębokość (D):	1mm
Szerokość stelaża:	6HP
Wysokość stelaża:	8U
Typ akcesoriów:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Materiał:	Stal nierdzewna


Table 1/2

Numer katalogowy	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Wysokość (H)	Szerokość (W)
31596-791	1	Trzpień ruchomy	Nieprzetworzony	Nieprzetworzony	323.15mm	29mm
31596-792	1	Dźwignia	Nieprzetworzony	Nieprzetworzony	323.15mm	29mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
31596-791	Nie
31596-792	Nie

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE