

ATCA System 450/40 FC Series, 14 Slot, DC



The nVent SCHROFF ATCA 450/40 FC Series is a family of AdvancedTCA Shelves that provide cooling and power per slot for 450 W blades. The backplane is verified in accordance to 40GBASE-KR4 for 40 Gbit Ethernet. Shelves with air flow from bottom to top as well as shelves with air flow from front to rear are available.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Conforms to AdvancedTCA Standard PICMG 3.0 rev.3.0

Input voltage -48 VDC/-60 VDC, two redundant power entry modules (PEM)

2 redundant hot-swap fan trays in push-pull configuration

450 W cooling capacity per slot at an ambient temperature of 55 °C

Prepared for 2 x SCHROFF shelf managers with Pigeon Point ShMM 700

Shelf Manager slots on the right hand side in the AdvancedTCA card cage

Shelf Manager consoles and Telco alarm interface in lower fan tray

Air filter access from front

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Typ	Typ płyty montażowej	Transfer danych	Moc na szczelinę
11990-192	System	14	Montaż w stojaku 19"	Topologia podwójnej gwiazdy, IPMB z magistralą	40 GbE	450W

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Typ	Typ płyty montażowej	Transferdanych	Moc na szczelinę
11990-190	System	14	Montaż w stojaku 19"	Topologia podwójnej gwiazdy, IPMB z magistralą	40 GbE	450W

Table 2/3

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe DC	Kierunek przepływu powietrza	Wysokość stojaka	Typ zasilacza	Zasilacz w zestawie	Tylne We/Wy
11990-192	-48V, -60V	Od przodu do prawej	14U	(2) DC PEM	Tak	Tak
11990-190	-48V, -60V	Od dołu do góry	14U	(2) DC PEM	Tak	Tak

Table 3/3

Numer katalogowy	Zgodność z	Głębokość	Liczba opakowań	Szybka wysyłka
11990-192	PICMG 3.0 R3.0	383mm	1	Nie
11990-190	PICMG 3.0 R3.0	383mm	1	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Modified systems available on request.

Completely assembled, cabled and tested.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE