


Zestaw do montażu panelowego Comline FTTX 19"/23"/Slide Mount



Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit o udźwigu 400 kg, zapewnia łatwe dopasowanie do elementów głębokości.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zestaw do montażu panelowego Comline FTTX 19"/23"/Slide Mount

Do montażu na elemencie głębokim (kratka 25 mm)

Obciążenie – nośność 400 kg.

Można zamontować szyny ślizgowe

Do montażu wpuszczanego elementów 19"/23"

SPECYFIKACJE

Zakończ: O cynkowany

Typ produktu: Uchwyt przesuwny
Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Ilość opakowania	Szybka wysyłka
22349-033	23U	1200mm	800mm	2	Nie
22349-032	10U	660mm	800mm	2	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE