

Obudowa CompacPRO Desktop, nieekranowana



nVent SCHROFF CompacPRO CASE zapewnia ochronę elektroniki dla 19" i pojedynczych zespołów elektronicznych. Aluminiowa rama z odlewem ciśnieniowego i profile boczne gwarantują solidne rozwiązanie. Ponadto dostępna jest szeroka gama akcesoriów.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Obudowa biurkowa do indywidualnego montażu

Aluminiowa konstrukcja zapewnia solidne rozwiązanie

Wymiary międzynarodowe zgodnie z IEC 6297-3-101

Panel boczny ze zintegrowaną funkcją klamki

Przednia i tylna identyczna, symetryczna głębokość konstrukcji

Otwory wentylacyjne w płycie podstawy

IP 20 zgodnie z IEC 60529

SPECYFIKACJE

Typ produktu:	Przypadek
Typ:	Obudowa dla poszczególnych podzespołów elektronicznych
Rodzina produktów:	CompacPRO

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość stelaża	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania
------------------	------------------	----------	-------------------	-----------	-----------	------------------

14575-023	2U	102.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-025	2U	102.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-027	2U	102.6mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-063	2U	102.6mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-065	2U	102.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-067	2U	102.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-103	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-105	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-123	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-125	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-127	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-143	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-145	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-147	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-163	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-165	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-167	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-169	3U	147.1mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-171	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1

14575-223	4U	191.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-225	4U	191.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-243	4U	191.6mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-245	4U	191.6mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-247	4U	191.6mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-265	4U	191.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-267	4U	191.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-269	4U	191.6mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-271	4U	191.6mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-445	6U	280.5mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-447	6U	280.5mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-463	6U	280.5mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-465	6U	280.5mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-467	6U	280.5mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-469	6U	280.5mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-471	6U	280.5mm	84HP	471mm	511mm	1

Table 2/3

Numer katalogowy	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC
14575-023	84.4mm	219mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie

Numer katalogowy	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC
14575-025	84.4mm	219mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-027	84.4mm	219mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-063	84.4mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-065	84.4mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-067	84.4mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-103	129.3mm	148mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-105	129.3mm	148mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-123	129.3mm	219mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-125	129.3mm	219mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-127	129.3mm	219mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-143	129.3mm	326mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-145	129.3mm	326mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-147	129.3mm	326mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-163	129.3mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-165	129.3mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-167	129.3mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-169	129.3mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-171	129.3mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie

Numer katalogowy	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC
14575-223	173.8mm	219mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-225	173.8mm	219mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-243	173.8mm	326mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-245	173.8mm	326mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-247	173.8mm	326mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-265	173.8mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-267	173.8mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-269	173.8mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-271	173.8mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-445	262.9mm	326mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-447	262.9mm	326mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-463	262.9mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-465	262.9mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-467	262.9mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-469	262.9mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-471	262.9mm	432mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-103	Nie

Table 3/3

Numer katalogowy	Zakończ	Materiał	Stopień ochrony	Obciążenie statyczne	Szybka wysyłka
------------------	---------	----------	-----------------	----------------------	----------------

14575-023	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-025	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-027	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-063	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-065	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-067	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-103	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-105	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-123	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-125	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-127	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-143	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-145	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-147	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-163	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-165	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-167	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-169	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-171	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie

14575-223	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-225	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-243	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-245	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-247	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-265	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-267	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-269	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-271	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-445	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-447	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-463	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-465	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-467	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-469	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie
14575-471	Malowany proszkowo	Aluminium	IP20	30kg	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Połączenia GND / uziemienia zgodnie z

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE