


Płyta montażowa CPCI, gniazdo systemowe po lewej stronie



Płyty montażowe nVent SCHROFF CompactPCI mają najlepszą w swojej klasie integralność sygnału i wartości MTBF dzięki komponentom SMD, kondensatorom ceramicznym i złączom pasującym do prasy.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie z: Specyfikacja PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core, specyfikacja PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap, specyfikacja magistrali zarządzania systemem PICMG 2.9 R1.0, specyfikacja PICMG 2.10 R1.0 Keying

Cyfrowe GND można podłączyć do/odizolować od podwozia-GND za pomocą śrub

V(i/o) regulowane na +3,3 V lub +5 V.

Zasilanie napięciem zasilania przez powerbugs (pierścień tag M4), FASTONS

Warstwy zewnętrzne działają jak powierzchnie GND

Wtyczka użytkowa do sygnałów stanu (SMCQ)

Wiele płyt montażowych można umieścić razem bez utraty gniazd

Znakomite tłumienie szumów wysokiej częstotliwości i bardzo wysokie wartości MTBF dzięki kondensatorom ceramicznym

Złącze inteligentnej magistrali zarządzania platformą (IPMB) do PICMG 2.9

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba slotów	Wysokość stelaża	Typ płyty montażowej	Gniazdo systemowe	Szerokość szczeliny
23006-405	Płyta montażowa	5	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W lewo	4HP
23006-406	Płyta montażowa	6	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W lewo	4HP
23006-408	Płyta montażowa	8	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W lewo	4HP
23006-422	Płyta montażowa	2	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP
23006-423	Płyta montażowa	3	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP
23006-424	Płyta montażowa	4	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP
23006-428	Płyta montażowa	8	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP
23006-443	Płyta montażowa	3	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP
23006-444	Płyta montażowa	4	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP
23006-445	Płyta montażowa	5	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP
23006-448	Płyta montażowa	8	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP
23006-714	Płyta montażowa	4	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W lewo	4HP
23006-715	Płyta montażowa	5	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W lewo	4HP
23006-716	Płyta montażowa	6	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W lewo	4HP
23006-718	Płyta montażowa	8	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W lewo	4HP
23006-732	Płyta montażowa	2	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP
23006-733	Płyta montażowa	3	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP
23006-734	Płyta montażowa	4	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba slotów	Wysokość stelaża	Typ płyty montażowej	Gniazdo systemowe	Szerokość szczeliny
23006-738	Płyta montażowa	8	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP
23006-763	Płyta montażowa	3	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP
23006-764	Płyta montażowa	4	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP
23006-765	Płyta montażowa	5	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP
23006-768	Płyta montażowa	8	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W lewo	4HP

Table 2/3

Numer katalogowy	Napięcie we/wy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza narzędzia	Szerokość	Ilość opakowania
23006-405	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	100.6mm	1
23006-406	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	121mm	1
23006-408	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	161.56mm	1
23006-422	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	39.64mm	1
23006-423	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	60mm	1
23006-424	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	80.28mm	1
23006-428	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	161.56mm	1
23006-443	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	60mm	1
23006-444	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	80.28mm	1

Numer katalogowy	Napięcie we/wy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza narzędzia	Szerokość	Ilość opakowania
23006-445	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	100.59mm	1
23006-448	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	161.56mm	1
23006-714	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe		1
23006-715	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	100.6mm	1
23006-716	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	121mm	1
23006-718	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	161.56mm	1
23006-732	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	39.64mm	1
23006-733	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	60.05mm	1
23006-734	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	80.28mm	1
23006-738	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	161.56mm	1
23006-763	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	39.6mm	1
23006-764	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	80.28mm	1
23006-765	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	100.59mm	1
23006-768	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	161.56mm	1

Table 3/3

Numer katalogowy	Certyfikaty	Szybka wysyłka
23006-405	RoHS, PICMG	Nie
23006-406	PICMG, RoHS	Nie
23006-408	RoHS, PICMG	Nie
23006-422	PICMG, RoHS	Nie
23006-423	RoHS	Nie
23006-424	RoHS, PICMG	Nie
23006-428	PICMG, RoHS	Nie
23006-443	RoHS, PICMG	Nie
23006-444	PICMG, RoHS	Nie
23006-445	RoHS, PICMG	Nie
23006-448	PICMG, RoHS	Nie
23006-714	RoHS, PICMG	Nie
23006-715	PICMG, RoHS	Nie
23006-716	RoHS, PICMG	Nie
23006-718	PICMG, RoHS	Nie
23006-732	RoHS, PICMG	Nie
23006-733	PICMG, RoHS	Nie
23006-734	RoHS, PICMG	Nie

Numer katalogowy	Certyfikaty	Szybka wysyłka
23006-738	PICMG, RoHS	Nie
23006-763	RoHS, PICMG	Nie
23006-764	PICMG, RoHS	Nie
23006-765	RoHS, PICMG	Nie
23006-768	PICMG, RoHS	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE