


Płyta montażowa szeregową CPCI



Płyty montażowe nVent SCHROFF CompactPCI obsługują najwyższe szybkości transmisji danych z PCIe do generacji 3, 10GbE, USB 3.0 i S-ATA Rev. 3.0

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność ze specyfikacją PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R2.0)

Złącze narzędziowe z tyłu płyty montażowej

Mechaniczny pasek centrujący i klinujący/kodujący ze stali nierdzewnej na każdym w pełni wyposażonym przednim i tylnym gnieździe

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba slotów	Wysokość stelaża	Typ płyty montażowej	Gniazdo systemowe	Szerokość szczeliny
23007-621	Płyta montażowa	1	3U	COMPACTPCI Serial, bez magistrali		4HP
23007-641	Płyta montażowa	1	3U	COMPACTPCI Serial, bez magistrali		4HP
23007-681	Płyta montażowa	1	3U	COMPACTPCI Serial, bez magistrali		4HP

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba slotów	Wysokość stelaża	Typ płyty montażowej	Gniazdo systemowe	Szerokość szczeliny
23007-661	Płyta montażowa	1	3U	COMPACTPCI Serial, bez magistrali		4HP
23007-642	Płyta montażowa	2	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W lewo	4HP
23007-653	Płyta montażowa	3	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W prawo	4HP
23007-682	Płyta montażowa	2	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W lewo	4HP
23007-643	Płyta montażowa	3	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W lewo	4HP
23007-654	Płyta montażowa	4	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W prawo	4HP
23007-644	Płyta montażowa	4	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W lewo	4HP
23007-655	Płyta montażowa	5	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W prawo	4HP
23007-683	Płyta montażowa	3	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W lewo	4HP

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba slotów	Wysokość stelaża	Typ płyty montażowej	Gniazdo systemowe	Szerokość szczeliny
23007-645	Płyta montażowa	5	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W lewo	4HP
23007-693	Płyta montażowa	3	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W prawo	4HP
23007-636	Płyta montażowa	6	3U	Złącze szeregowo COMPACTPCI z Ethernet Star	W prawo	4HP
23007-684	Płyta montażowa	4	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W lewo	4HP
23007-694	Płyta montażowa	4	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W prawo	4HP
23007-637	Płyta montażowa	7	3U	Złącze szeregowo COMPACTPCI z Ethernet Star	W prawo	4HP
23007-605	Płyta montażowa	5	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W prawo	4HP
23007-627	Płyta montażowa	7	3U	Złącze szeregowo COMPACTPCI z Ethernet Star	W lewo	4HP
23007-685	Płyta montażowa	5	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W lewo	4HP

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba slotów	Wysokość stelaża	Typ płyty montażowej	Gniazdo systemowe	Szerokość szczeliny
23007-695	Płyta montażowa	5	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W prawo	4HP
23007-629	Płyta montażowa	9	3U	Złącze szeregowo COMPACTPCI z Ethernet Star	W lewo	4HP
23007-628	Płyta montażowa	8	3U	Złącze szeregowo COMPACTPCI z Ethernet Star	W lewo	4HP
23007-649	Płyta montażowa	9	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W lewo	4HP
23007-639	Płyta montażowa	9	3U	Złącze szeregowo COMPACTPCI z Ethernet Star	W prawo	4HP
23007-676	Płyta montażowa	6	3U	Złącze szeregowo COMPACTPCI z Ethernet Star	W prawo	4HP
23007-615	Płyta montażowa	5	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W prawo	4HP
23007-667	Płyta montażowa	7	3U	Złącze szeregowo COMPACTPCI z Ethernet Star	W lewo	4HP
23007-677	Płyta montażowa	7	3U	Złącze szeregowo COMPACTPCI z Ethernet Star	W prawo	4HP
23007-668	Płyta montażowa	8	3U	Złącze szeregowo COMPACTPCI z Ethernet Star	W lewo	4HP

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba slotów	Wysokość stelaża	Typ płyty montażowej	Gniazdo systemowe	Szerokość szczeliny
23007-669	Płyta montażowa	9	3U	Złącze szeregowe COMPACTPCI z Ethernet Star	W lewo	4HP
23007-689	Płyta montażowa	9	3U	COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka)	W lewo	4HP
23007-679	Płyta montażowa	9	3U	Złącze szeregowe COMPACTPCI z Ethernet Star	W prawo	4HP

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza narzędzia	Szerokość	Ilość opakowania	Szybka wysyłka
23007-621	Airmax vs	Mikrofit	MicroMatch, 10-stykowe	19.3mm	1	Nie
23007-641	Airmax vs	Mikrofit	MicroMatch, 10-stykowe	19.3mm	1	Nie
23007-681	Airmax vs	Mikrofit	MicroMatch, 10-stykowe	19.3mm	1	Nie
23007-661	Airmax vs	Mikrofit	MicroMatch, 10-stykowe	19.3mm	1	Nie
23007-642	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	19.3mm	1	Nie
23007-653	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	60mm	1	Nie
23007-682	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	39.6mm	1	Nie
23007-643	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	60mm	1	Nie
23007-654	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	80.3mm	1	Nie
23007-644	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	80.3mm	1	Nie

Numer katalogowy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza narzędzia	Szerokość	Ilość opakowania	Szybkawysyłka
23007-655	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	100.6mm	1	Nie
23007-683	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	60mm	1	Nie
23007-645	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	100.6mm	1	Nie
23007-693	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	60mm	1	Nie
23007-636	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	120.9mm	1	Nie
23007-684	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	80.3mm	1	Nie
23007-694	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	80.3mm	1	Nie
23007-637	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	141.2mm	1	Nie
23007-605	Airmax vs	PwrBlade	MicroMatch, 10-stykowe	159.9mm	1	Nie
23007-627	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	141.2mm	1	Nie
23007-685	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	100.6mm	1	Nie
23007-695	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	100.6mm	1	Nie
23007-629	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	181.9mm	1	Nie
23007-628	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	161.6mm	1	Nie

Numer katalogowy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza narzędzia	Szerokość	Ilość opakowania	Szybkawysyłka
23007-649	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	191.9mm	1	Nie
23007-639	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	181.9mm	1	Nie
23007-676	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	120.9mm	1	Nie
23007-615	Airmax vs	PwrBlade	MicroMatch, 10-stykowe	159.9mm	1	Nie
23007-667	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	141.2mm	1	Nie
23007-677	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	141.2mm	1	Nie
23007-668	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	161.6mm	1	Nie
23007-669	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	181.9mm	1	Nie
23007-689	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	181.9mm	1	Nie
23007-679	Airmax vs	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	181.9mm	1	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE