

System szeregowy CPCI z zasilaczem ATX, 4 U, 9 gniazdo

4 U CompactPCI Serial System z pionową obudową na dziewięć płyt 3 U i jednym wbudowanym zasilaczem ATX.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

System zgodny z IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; płyta montażowa zgodnie z PICMG CPCI-S.0

System z pionową klatką na karty. Format płyty przód: 3 U, głębokość 160 mm, 9 gniazdo

Płyta montażowa 9 gniazda, 3 U, złącze szeregowe CompactPCI (topologia sieci Ethernet jednogwiazdkowej)

Rozpraszanie ciepła przez wentylator typu hot-swap o wysokości 1U.

Zasilacz ATX, 300 W.

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Typ	Typ płyty montażowej	Transfer danych	Moc na szczelinę
24579-420	System	9	19-calowy montaż w szafie serwerowej	3 U CompactPCI Serial z obsługą standardu Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Typ	Typ płyty montażowej	Transferdanych	Moc na szczelinę
24579-415	System	9	19-calowy montaż w szafie serwerowej	3 U CompactPCI Serial z obsługą standardu Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Table 2/3

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe AC	Kierunek przepływu powietrza	Wysokość stojaka	Typ zasilacza	Zasilacz w zestawie	Tylne We/Wy
24579-420	100 – 240V	Od dołu do góry	4U	B) ATX PSU	Tak	Tak
24579-415	100 – 240V	Od dołu do góry	4U	B) ATX PSU	Tak	Nie

Table 3/3

Numer katalogowy	Zgodność z	Głębokość	Wysokość	Liczba opakowań	Szybka wysyłka
24579-420	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	Nie
24579-415	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE