

CPCI Serial System With Pluggable PSU, 4 U, 9 Slot

4 U CompactPCI Serial System with vertical Card Cage for nine 3 U Boards and one 3U Pluggable Power Supply.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

System in accordance with IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in accordance with PICMG CPCI-S.0

System with vertical card cage. For Board format 3U

Backplane 9 slot, 3U CompactPCI Serial (single star Ethernet topology), System slot left

Heat dissipation via 1 U hot-swap fan unit

Supports PCIe up to Gen3, USB 2.0 and 3.0, SATA up to Rev 3.0, and Ethernet up to 10 GBase-T

Retrofittable air filter

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Typ	Typ płyty montażowej	Transfer danych	Moc na szczelinę
------------------	--------------	-----------------	-----	----------------------	-----------------	------------------

24579-421	System	9	Montaż w stojaku 19"	3 U CompactPCI Serial z siecią Ethernet w układzie gwiazdy	PCIe Gen3	40W
24579-416	System	9	Montaż w stojaku 19"	3 U CompactPCI Serial z siecią Ethernet w układzie gwiazdy	PCIe Gen3	40W

Table 2/3

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe AC	Kierunek przepływu powietrza	Wysokość stojaka	Typ zasilacza	Zasilacz w zestawie	Tylne We/Wy
24579-421	100 – 240V	Od dołu do góry	4U	(2) Podłączany zasilacz	Tak	Tak
24579-416	100 – 240V	Od dołu do góry	4U	(1) Podłączany zasilacz	Tak	Nie

Table 3/3

Numer katalogowy	Zgodność z	Głębokość	Wysokość	Liczba opakowań	Szybka wysyłka
24579-421	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	Nie
24579-416	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Preference types can be ordered directly from stock, other configurations on request.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE