


System VME64x, U, 2 gniazdo, zasilacz ATX

NUMER KATALOGOWY

20836-145



System VME64x do 2 poziomo zamontowanych płyt VME64x 6 U, 160 mm. Opcja tylnego wejścia/wyjścia. Zasilanie systemu jest dostarczane przez zasilacz z otwartą ramą. Taca wentylatora typu hot swap z 4 wentylatorami gwarantuje doskonałe chłodzenie.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

System zgodny z IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; płyta montażowa zgodna z VITA 1.1-1997

ZASILACZ ATX, 250 W.

Płyta montażowa VME64x, 2 gniazdo, 6 U, z wtyczką P0

Rozpraszanie ciepła przez tacę wentylatora z 4 wentylatorami, chłodzenie od prawej do lewej strony; monitorowanie wentylatora i wyświetlanie napięcia

System do poziomego montażu płyt z formatami płyt; przód: 6 U, głębokość 160 mm; tylny, tylny we/wy: 6 U, głębokość 80 mm

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba slotów: 2

Typ: 19-calowy montaż w szafie serwerowej

Typ płyty montażowej: 6 U VME64 Przedłużenie

Transfer danych: VME64; VME2eSST

Moc na gniazdo: 30W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od prawej do lewej

Wysokość stelaża: 1U

Typ zasilacza: B) ATX PSU

Zasilacz w zestawie: Tak

Tylne we/wy: Tak

Zgodność z: ANSI/VITA 1.1-1997

Głębokość: 277.5mm

Wysokość: 44.64mm

Szerokość: 449mm

Zasilanie: 200W

Net Weight: 5.5kg

Ilość opakowania: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE