


Panel przedni, profil w kształcie litery U, osłona przezbrojona, 6 U, 42 HP, 2.5 mm, Al, przód anodowany, tył przewodzący

NUMER KATALOGOWY

20848-139



Panel przedni z profilem U do tekstylnej uszczelki EMC.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Profil U, panel przedni, Al, 2.5 mm, anodowany z przodu, przewodzący z tyłu

Uszczelka tekstylna EMC

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stelaża: 6U

Szerokość stelaża: 42HP

Ilość opakowania: 1

Typ akcesoriów: Panel przedni

Montaż: Przykręcany przód

Typ uszczelki EMC: Tekstylna

Wykończenie przednie: Anodowane

Tylne wykończenie: Przewodzący

Traktowane krawędzie: Nie

Zgodność z: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Głębokość (D): 2.5mm

Ekranowanie EMC: Nie (możliwość ponownego montażu)

Zakończ: Anodowane; Pasywny

Wysokość (H): 261.8mm

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Panel przedni

Typ: Panel przedni bez uchwytu

Szerokość (W): 213mm

Gross Weight: 0.417kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Materiał mocujący (tuleje, śruby kołnierzowe) należy zamówić oddzielnie.

14 ... 84 km: Wieloczęściowy profil U (panel przedni z zaciskowymi profilami).


Różnice w wykończeniu pomiędzy 2... 12 km i 14 ... 84 KM.

2 ... 12 km: Jednoczęściowy profil U.

Uszczelka tekstylna EMC należy zamówić oddzielnie.

Standardowa ilość opakowania: Od 2 do 28 km: 5 sztuk, od 42 do 84 km: Jedna sztuka, dostarczana tylko w standardowych ilościach opakowań (SPQ).

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE