


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, EN 50155, 3 U, 84 HP, 235 mm

NUMER KATALOGOWY

21500-079



Subrack for Railway applications, conform to EN50155 standard, shielded versions.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Shock and vibration tested to EN 50155, part 12.2.11

The 19" bracket is firmly fixed to the side panel (tox-cold welded) and is especially suited for high mechanical stresses (vibration resistance)

The double 19" screwing position adds to additionally safety (NFF standard)

IP 20, in accordance with IEC 60529

EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15

Aluminum construction

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 3U

Liczba opakowań: 1

Do montażu: Płyta montażowa

Głębokość płyty: 220mm

Typ uszczelki EMC: Tekstylna

Odporność na wstrząsy i drgania: 5g (force)

Uchwyt w zestawie: Tak

Montaż: Stojak

Zgodność z: IEC 60297-3-103; EN 50155 część 12.2.11

Głębokość: 235mm

Ekranowanie EMC: Tak

Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Stojak podrzędny/podstawa montażowa

Szerokość stojaka: 84HP

Obciążenie statyczne: 15kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Test reports are available online.

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE