


Frame Type Plug-In Unit Guide Rail, 5 Pairs

NUMER KATALOGOWY

24812-101



The guide rails can be clipped onto the perforated top / bottom cover. It is required if the PCB will be assembled from Slot 2.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

PCB fixing required from slot 2

Groove width 2 mm

PBT, UL, 94, V-0

Red

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Szyna prowadząca

Typ: Moduł wtykowy typu ramowego

Współpracuje z: Moduł wtykowy typu ramowego

Głębokość płyty: 160mm

Szerokość rowka: 2

Materiał: Poliwęglan

Kolor: Czerwony


Liczba opakowań: 10

Jednostka opakowania: Para

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Guide rail fit to 167 mm and 227 deep cassettes.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE