


Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 70 mm

NUMER KATALOGOWY

24830-001



Blok przewodnika rozszerza się/kurczy pionowo, aby skompensować stos tolerancji i optymalizuje kontakt powierzchniowy i ciśnienie wzdłuż ścieżki termicznej; eliminuje potrzebę stosowania podkładki termicznej szczelinowej.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zaprojektowany dla ATX/ITX/Mini ITX i COM z procesorami Intel Core i procesorami AMD z następującymi gniazdami: Firma Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Kompatybilny z obudowami Interscale C.

Zapewnia wiodącą w branży wydajność chłodzenia przewodowego, poprawę o 70% w stosunku do obecnych metod chłodzenia przewodowego

Blok przewodnika rozszerza się/kurczy pionowo, aby skompensować stos tolerancji i optymalizuje kontakt powierzchniowy i nacisk wzdłuż ścieżki termicznej; eliminuje potrzebę stosowania izolacji termicznej

Przymocowane do płytki drukowanej za pomocą wsporników montażowych, sprzedawane oddzielnie

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Blok przewodnika

Rodzina produktów: Międzywymiarowy

Typ: Przewód cieplny

Współpracuje z: Przypadki

Liczba opakowań: 1

Głębokość: 50mm

Szerokość: 50mm

Wykończenie: Anodowane; Aluminium-cynkowane

Materiał: Aluminium; Stal

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zamów wspornik montażowy (Intel lub AMD, wymienione w części akcesoria), aby zamontować kontroler FHC na płycie głównej.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE