


Szyna pozioma przednia, typ H-KD, ciężka, krótka warga, 1000 mm

NUMER KATALOGOWY

34560-201



Combinations of horizontal rails and side panels

	Side panel	Light x 1	Fluorescent 2	Heavy x 10	Rugged x 10
Standard rail	+	+	+	+	+
Standard rail with side panel	+	+	+	+	+
Standard rail with side panel and side panel	+	+	+	+	+
Standard rail with side panel and side panel and side panel	+	+	+	+	+

Legend: "+" can be combined, "-" combinations not recommended

Aluminiowa szyna pozioma wytłaczana typu H-KD (H-KD = ciężka, krótka warga) o anodowanej powierzchni i przewodzącej powierzchni kontaktowej. Drukowane oznaczenia HP umożliwiają szybkie optyczne pozycjonowanie przewodnic. Nadaje się do RatiopacPRO/-AIR i EuropacPRO/-RUGged).

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Montaż u góry i u dołu

Krótką wargą (H-KD)

Wytłaczanie aluminium, anodowane wykończenie, przewodząca powierzchnia kontaktowa

ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość stojaka: 195HP

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Anodowane

Długość: 1000mm

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Typ produktu: Szyna pozioma

Typ: Ciężki, KD

Współpracuje z: Podpory; Przypadki

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostawa jest w standardowych opakowaniach wielokrotnych. Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE