


Telescopic Slide Slim Line, Length 559 mm

NUMER KATALOGOWY

60110-440



Narrow Telescopic Slide for Subracks with > 100 % extension.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Suitable for 84 HP width subracks (type F, type H, type L)

Locks at full extension

Hinged

Extension length > 100 %

Rail width 7.5 mm

Maximum clear width of extension/drawer w = 84 HP (435 mm)

ATRYBUTY PRODUKTU

Długość: 559mm

Liczba opakowań: 2

Wykończenie: Powłoka cynkowana

Materiał: Stal

Typ produktu: Prowadnica teleskopowa

Obciążenie statyczne: 15kg

Typ: Wąski

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

To mount on 19" plane please order assembly kit separately.

Telescopic slight can only be assembled to a subrack without an assembled rear angle or a modified rear angle (with special cutout).

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE