


# Regulowane ramię monitora z podajnikiem klawiatury

## NUMER KATALOGOWY

**60118-563**



Wysięgnik z szufladą na klawiaturę o dużej elastyczności i możliwości podłączenia interfejsu HMI dla operatora. Składane ramię przegubowe idealnie nadaje się do stacji roboczej montowanej w stojaku. Jest to łatwy w instalacji dodatek do montażu w szafie serwerowej, który umożliwia panoramiczne poruszanie się monitora płaskoekranowego oraz klawiatury i myszy w środowiskach przemysłowych.

## FUNKCJE

Wspornik do montażu monitora płaskoekranowego, adapter Vesa 75x75 mm i 100x100 mm, klawiatura i mysz włączone

Mocowanie znajduje się z boku ramy wzmocnionej

Nośność statyczna ramienia maksymalnie 8 kg, nośność statyczna klawiatury maks. 2.5 kg.

Ramię podporowe: Regulacja wysokości 300 mm; kąt obrotu szafki 180°; kąt obrotu monitora 340° (montaż w szafie 270°); kąt nachylenia monitora 60°; zintegrowane prowadzenie kabla

Nadaje się do zastosowań przemysłowych i laboratoryjnych

Miejsce przechowywania klawiatury i myszy

## ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Ramię monitora

Współpracuje z: Szafka

Materiał: Stal; Aluminium; Plastik

Net Weight: 11.8kg

Ilość opakowania: 1

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE