


Guide Rail Standard Type, With DIN Connector Fixing, Plastic, 160 mm, 2 mm Groove Width, Red, 1 Pair

NUMER KATALOGOWY

64560-074



The the standard type guide rail with connector fixing allows the user to clip the DIN connectors (EN 60603-2 (DIN 41612)) directly onto the guide rails. Only applicable with Euroboards with the dimensions 100 x 160 mm and 100 x 220 mm. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Easy and economic mounting of connectors through snap connections as alternative to z-rails or horizontal rails with integrated z-rail

For single Euroboard format 100 × 160 mm or 100 × 220 mm; not suitable for double Euroboard format

Plastic guide rail, one piece, red, for 2 mm groove width

Can be clipped into horizontal rails in Al extrusion

Can be clipped into 1.5 mm thick plate

Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C

ATRYBUTY PRODUKTU

Liczba opakowań: 2

Głębokość płyty: 160mm

Szerokość rowka: 2

Kolor: Czerwony

Zgodność z: EN 60603-2 (DIN 41612)

Materiał: Politereftalan butylenu

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Typ produktu: Szyna prowadząca

Typ: Standardowo ze złączem DIN

Współpracuje z: Stojaki podrzędne; Obudowy; Podstawa montażowa

Jednostka opakowania: Para

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE