

263 Lok karty

NUMER KATALOGOWY

A263-8.30ET2K



Seria 263 ma konstrukcję z rowkami, która zapewnia bardziej równomierną siłę mocowania na całej długości loka karty, zachowując wyrównanie klina i korpusu dla łatwiejszego montażu.

!OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

FUNKCJE

Waga 1.07 g/cm (0.096 uncji/")

Elastyczne opcje montażu

5-segmentowy, wałów

Profil 6.35 mm (0.250 cala) x 7.44 mm (0.293 cala)

Dostępne ze złotą folią chemiczną, przezroczystą folią chemiczną, czarnym anodowanym, anodowanym na twardo czarny lub niklowanym elektrolitem

Min. rozstaw 8.89 mm (0.350 cala)

Długość od 96.5 mm (3.80 cala) do 325 mm (12.80 cala), co 12.7 mm (0.5 cala)

Do zastosowań na zimnych ścianach

Średnia siła docisku (4.80", anodowane w kolorze czarnym) = 278 funtów

Śruba uruchomiona

Dostępna opcja ograniczenia momentu obrotowego; idealna do konserwacji 2. Poziomu

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Element ustalający płytki drukowanej

Materiał: Aluminium

Typ: Wałów

Wydajność termiczna: Lepiej

Profil: 6.35 x 7.44 mm

Siła docisku: 91 – 136kgf

Szerokość szczeliny: PCB + (8.0 - 8.9 mm)

Operacja projektu: Ograniczenie momentu obrotowego

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Od czasu do czasu nVent może modyfikować specyfikacje swoich produktów tak, aby były zgodne z obowiązującymi normami branżowymi, wojskowymi lub innymi odpowiednimi normami. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, unieważnione lub zastąpione specyfikacje wojskowe mogą być certyfikowane zgodnie z najnowszymi lub zastępującymi specyfikacjami. Produkty wyprodukowane zgodnie z takimi specyfikacjami będą uważane za w pełni zgodne, niezależnie od tego, czy użytkownik został powiadomiony o takich modyfikacjach, nawet jeśli różnią się one od oryginalnej specyfikacji lub tych, do których odnosi się klient.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE