

Pojedynczy czujnik temperatury i wilgotności

NUMER KATALOGOWY

EA9103



Pojedynczy czujnik temperatury i wilgotności do jednostek PDU nVent SCHROFF RackPower.

FUNKCJE

Pojedynczy czujnik temperatury i wilgotności

Z kablem o długości 2 metrów i zintegrowanym magnesem ułatwiającym montaż

Dla jednostek PDU RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx

Możliwość podłączania na gorąco w celu łatwej integracji

Zakres pomiaru temperatury od 0 do 65 °C.

Dokładność pomiaru temperatury $\pm 2\%$

Zakres pomiaru wilgotności 10-90% RH, bez kondensacji

Dokładność pomiaru wilgotności $\pm 5\%$

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Czujnik

Współpracuje z: RackPower

Wysokość: 270mm

Ilość opakowania: 1

Typ wtyczki: RJ45

Rodzina produktów: Enlogic

Wyjmowany kabel wejściowy: Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE