

311 System kopertujący/ściągacz

NUMER KATALOGOWY

HA311-TC



Seria 311 została zaprojektowana zgodnie z VITA 48.4 i 48.2, aby zapewnić do 10:1 korzyści mechanicznych do wkładania i ekstrakcji płytek obwodów drukowanych ze stykami złącza o dużej gęstości. Wbudowana sprężyna zapewnia dodatnie ciśnienie na złączach podczas uruchamiania karty Lok i stałą samokompensację tolerancji płytki. Seria 311-TC jest idealna do konserwacji 2. Poziomu; może być obsługiwana ręcznie w rękawicy i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

FUNKCJE

Zintegrowany mechanizm blokujący

Dostępny jest niestandardowy sitodruk

Zapewnia samokompensację tolerancji płyty

Zgodność z konserwacją drugiego poziomu; może być obsługiwany ręcznie w rękawicy, nie są wymagane żadne specjalistyczne narzędzia

Zaprojektowany zgodnie z VITA 48.4 i 48.2

Utrzymuje dodatnie ciśnienie na złączach podczas uruchamiania blokady karty

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Wkładka/ściągacz PCB

Ze sworzniem: Nie

Materiał: Stop aluminium 6061-T6

Zakończ: Twarda czerń anodowana

Operacja projektu: Kompensacja tolerancji

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Od czasu do czasu nVent może modyfikować specyfikacje swoich produktów tak, aby były zgodne z obowiązującymi normami branżowymi, wojskowymi lub innymi odpowiednimi normami. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, unieważnione lub zastąpione specyfikacje wojskowe mogą być certyfikowane zgodnie z najnowszymi lub zastępującymi specyfikacjami. Produkty wyprodukowane zgodnie z takimi specyfikacjami będą uważane za w pełni zgodne, niezależnie od tego, czy użytkownik został powiadomiony o takich modyfikacjach, nawet jeśli różnią się one od oryginalnej specyfikacji lub tych, do których odnosi się klient.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE