

280HTS High Thermal Sawtooth Card-Lok

NUMER KATALOGOWY

MA280HTS-4.30TM3L



Model 280HTS charakteryzuje się unikatową konstrukcją profilu piły, która zapewnia wysoką wydajność termiczną i siłę mocowania w porównaniu z blokadami kart o podobnej wielkości, co zapewnia doskonałe rozpraszanie ciepła i ochronę w zastosowaniach wymagających wysokich wstrząsów i wibracji. Model 280HTS może zastąpić większość istniejących aplikacji z serii 280.

OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Nowa konstrukcja profilu piły zapewnia zaawansowaną wydajność termiczną

Profil 9.27 mm (0.365 cala) x 9.65 mm (0.375 cala)

Waga 2.50 g/cm (0.022 uncji/)

Długość od 71.12 mm (2.8 cala) do 325.12 mm (12.80 cala), co 12.7 mm (0.5 cala)

Elastyczne opcje montażu

Średnia siła docisku przy 113 N-cm (10"-lbs) moment obrotowy 554 kg (1219 lbs)

Śruba uruchomiona

Maks. Rozstaw 11.68 mm (0.460 cala)

Dostępne z niklowaniem anodowanym na czarno lub bezelektrownym

Do zastosowań na zimnych ścianach

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Element ustalający płytki drukowanej

Materiał: Aluminium

Typ: Wysoka piła termiczna

Wydajność termiczna: Najlepiej

Profil: 9.27 x 9.65 mm

Siła docisku: 272kgf

Szerokość szczeliny: PCB + (10.0 - 10.9 mm)

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Od czasu do czasu nVent może modyfikować specyfikację produktu tak, aby była zgodna z obowiązującymi normami branżowymi, wojskowymi lub innymi odpowiednimi normami. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, unieważnione lub zastąpione specyfikacje wojskowe mogą być certyfikowane zgodnie z najnowszymi lub zastępującymi specyfikacjami. Produkty wyprodukowane zgodnie z takimi specyfikacjami będą uważane za w pełni zgodne, niezależnie od tego, czy użytkownik został powiadomiony o takich modyfikacjach, nawet jeśli różnią się one od oryginalnej specyfikacji lub tych, do których odnosi się klient.

Zastosowania: Seria 280HTS posiada profile zaprojektowane przez piłę wzdłuż długości Lok karty, które zapewniają ciągłą i jednolitą powierzchnię wzdłuż ramy PCB / ciepła i wzdłuż zimnej ściany dla doskonałej wydajności chłodzenia.

Średnia rezystancja połączenia: Zależy od długości i zastosowania.

Średnia siła mocowania: 554 kg (1219 funtów) przy 113 N-cm (10 cali-funty).

Informacje o zamówieniu: W przypadku produktów niestandardowych skontaktuj się z lub AskSchroff@nVent.com-800-854-7086. Proszę podać rysunek, klauzule jakości i wymagania zamówienia zakupu.

Zalecana szerokość szczeliny: Płytki drukowane + 10.29 mm (0.405 cala).

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE