

EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, Heavy, Retrofit Shielding, przedni uchwyt



NieEMC ekranowany subrack do montażu na płycie montażowej, wersja ciężka z przyspawanymi panelami bocznymi i uchwytem przednim.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Podpórka z bocznym panelem typu H („Heavy”), wspornik 19” jest mocno przymocowany do panelu bocznego (spawane na zimno)

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną

Szyna pozioma typu „Heavy”

Odporność na wstrząsy i wibracje do 5 g.

IP 20, zgodnie z IEC 60529

Wstrząsy i wibracje testowane zgodnie z niemieckimi normami "Bahn" BN 411002, BN 411003

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Zainstalowany ładunek do 15 kg.

Wersja z uchwytami przednimi

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Zakończ:	Anodowane; Pasywny
Ekranowanie EMC:	Nie
Typ produktu:	Podstawa/podwozie

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Do montażu	Głębokość płytki	Typ uszczelki
24567-161	3U	175mm	1	Płyta montażowa	160mm	Stal nierdzewna EMC
24567-162	3U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Stal nierdzewna EMC
24567-163	3U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Stal nierdzewna EMC
24567-164	3U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna EMC
24567-461	6U	175mm	1	Płyta montażowa	160mm	Stal nierdzewna EMC
24567-462	6U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Stal nierdzewna EMC
24567-463	6U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Stal nierdzewna EMC
24567-464	6U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna EMC

Table 2/3

Numer katalogowy	Odporność na wstrząsy i wibracje	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Szerokość stelaża	Obciążenie statyczne
24567-161	5g (force)	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-162	5g (force)	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-163	5g (force)	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Numer katalogowy	Odporność na wstrząsy i wibracje	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Szerokość stelaża	Obciążenie statyczne
24567-164	5g (force)	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-461	5g (force)	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-462	5g (force)	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-463	5g (force)	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-464	5g (force)	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Table 3/3

Numer katalogowy	Certyfikaty	Szybka wysyłka
24567-161	RoHS	Nie
24567-162	RoHS, DB	Nie
24567-163	DB, RoHS	Nie
24567-164	RoHS, DB	Nie
24567-461	RoHS, DB	Nie
24567-462	DB, RoHS	Nie
24567-463	RoHS, DB	Nie
24567-464	DB, RoHS	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE