

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Horizontal rail type "Heavy"

Shock and Vibration resistance up to 5 g

IP 20, in accordance with IEC 60529

Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Installed load up to 15 kg

Version without front handles

Supplied as space-saving flat-pack

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Ekranowanie EMC:	Nie
Typ produktu:	Stojak podrzędny/podstawa montażowa

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty	Typ uszczelki EMC
24563-161	3U	175mm	1	Płyta montażowa	160mm	Tekstylika
24563-162	3U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Tekstylika
24563-163	3U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylika
24563-164	3U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Tekstylika
24563-461	6U	175mm	1	Płyta montażowa	160mm	Tekstylika
24563-462	6U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Tekstylika
24563-463	6U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylika
24563-464	6U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Tekstylika

Table 2/3

Numer katalogowy	Odporność na wstrząsy i drgania	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Szerokość stojaka	Obciążenie statyczne
24563-161	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-162	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-163	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-164	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-461	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-462	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Numer katalogowy	Odporność na wstrząsy i drgania	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Szerokość stojaka	Obciążenie statyczne
24563-463	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-464	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Table 3/3

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
24563-161	Nie
24563-162	Nie
24563-163	Nie
24563-164	Nie
24563-461	Nie
24563-462	Nie
24563-463	Nie
24563-464	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE