

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Retrofit Shielding

Non-shielded subrack for backplane mounting.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Subrack with side panel type F ("flexible"), front 19" bracket included, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Aluminum construction

IP 20, in accordance with IEC 60529

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

Horizontal rail type "light"

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

SPECYFIKACJE

Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Ekranowanie EMC:	Nie
Typ produktu:	Stojak podrzędny/podstawa montażowa

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty	Typ uszczelki EMC
24563-131	3U	175mm	1	Płyta montażowa	160mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-132	3U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-133	3U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-134	3U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-135	3U	415mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-136	3U	475mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-431	6U	175mm	1	Płyta montażowa	160mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-432	6U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-433	6U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-434	6U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-435	6U	415mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-436	6U	475mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)

Table 2/3

Numer katalogowy	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Materiał	Szerokość stojaka	Obciążenie statyczne
24563-131	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-132	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-133	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-134	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-135	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-136	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-431	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-432	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-433	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-434	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-435	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-436	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg

Table 3/3

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
24563-131	Nie
24563-132	Nie
24563-133	Nie
24563-134	Nie

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
24563-135	Nie
24563-136	Nie
24563-431	Nie
24563-432	Nie
24563-433	Nie
24563-434	Nie
24563-435	Nie
24563-436	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE