

EuropacPRO 19" Subrack Kit do złącza DIN, szyny ślizgowej, osłony modernizacyjnej



Nieekranowany podpórka do montażu złącza Din EN 60603-2 , podpórka może być montowana na szynach ślizgowych, aby podeprzeć podstojak wewnątrz szafki.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Podpórka z bocznym panelem typu F ("elastyczny"), 19-calowym wspornikiem z wycięciem do montażu szyny ślizgowej

Zainstalowany ładunek do 11 kg.

Podpórka może być używana z szynami ślizgowymi

Szyny poziome, tył, do montażu na złączu (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Wstępnie zamontowana wkładka gwintowana

SPECYFIKACJE

Obciążenie statyczne:	11kg
Ekranowanie EMC:	Nie
Typ produktu:	Podstawa/podwozie

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Do montażu	Głębokość płytki	Typ uszczelki EMC
------------------	------------------	-----------	------------------	------------	------------------	-------------------

24553-192	3U	235mm	1	Złącze DIN	160mm, 220mm	Stal nierdzewna
24553-193	3U	295mm	1	Złącze DIN	160mm, 220mm, 280mm	Stal nierdzewna
24553-194	3U	355mm	1	Złącze DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna
24553-492	6U	235mm	1	Złącze DIN	160mm, 220mm	Stal nierdzewna
24553-493	6U	295mm	1	Złącze DIN	160mm, 220mm, 280mm	Stal nierdzewna
24553-494	6U	355mm	1	Złącze DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna

Table 2/3

Numer katalogowy	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Zakończ	Materiał	Szerokość stelaża
24553-192	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24553-193	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny		84HP
24553-194	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny		84HP
24553-492	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny		84HP
24553-493	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny		84HP
24553-494	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny		84HP

Table 3/3

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
24553-192	Nie
24553-193	Nie

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
24553-194	Nie
24553-492	Nie
24553-493	Nie
24553-494	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE