


# EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Retrofit Shielding, SNCF

Subrack for Railway applications, conform to SNCF Standard, non-shielded versions.



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

SNCF listed, EuropacPRO-fer, tested to NF F 61-005 and NF F 60-002

The 19" bracket is firmly fixed to the side panel (toxic-cold welded) and is especially suited for high mechanical stresses (vibration resistance)

Lateral support bars to NFF standard facilitate insertion of subrack into the (cabinet) frame. The double 19" screwing position adds to additionally safety (NFF standard)

IP 20, in accordance with IEC 60529

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

Aluminum construction

Horizontal rail type "Heavy"

## SPECYFIKACJE

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Obciążenie statyczne:</b> | 15kg                                 |
| <b>Materiał:</b>             | Aluminium                            |
| <b>Wykończenie:</b>          | Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana |

**Zgodność z:** IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002  
**Ekranowanie EMC:** Nie  
**Typ produktu:** Stojak podrzędny/podstawa montażowa

| Table 1/2        |                  |                   |           |                 |                 |                 |
|------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Szerokość stojaka | Głębokość | Liczba opakowań | Do montażu      | Głębokość płyty |
| 21500-027        | 6U               | 84HP              | 320mm     | 1               | Płyta montażowa | 220mm           |
| 21500-029        | 3U               | 84HP              | 320mm     | 1               | Płyta montażowa | 220mm           |
| 21500-070        | 6U               | 36HP              | 320mm     | 1               | Płyta montażowa | 220mm           |
| 21500-067        | 3U               | 36HP              | 320mm     | 1               | Płyta montażowa | 220mm           |

| Table 2/2        |                   |                                 |                   |        |             |                |
|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------|----------------|
| Numer katalogowy | Typ uszczelki EMC | Odporność na wstrząsy i drgania | Uchwyt w zestawie | Montaż | Certyfikaty | Szybka wysyłka |
| 21500-027        | Tekstylią         | 5g (force)                      | Tak               | Stojak | RoHS, SNCF  | Nie            |
| 21500-029        | Tekstylią         | 5g (force)                      | Tak               | Stojak | RoHS, SNCF  | Nie            |
| 21500-070        | Tekstylią         | 5g (force)                      | Tak               | Stojak | RoHS        | Nie            |
| 21500-067        | Tekstylią         | 5g (force)                      | Tak               | Stojak | RoHS        | Nie            |

### DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Test reports are available online.

Fer = ferroviaire = French Railways, 1 T = 4 HP = 20.32 mm Receptacle/mounting frame for subracks, stainless steel, 9 T or 21 T on request.

Receptacle/mounting frame for subracks, stainless steel, 9 T or 21 T on request.

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

### OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE