

EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19" Subrack

Kit do płyty montażowej, Heavy, EMC Shield, z uchwytem przednim

NEW PRODUCT



EMC ekranowany subrack do montażu na płycie montażowej, wersja ciężka z przyspawanymi panelami bocznymi.

FUNKCJE

Zaawansowany subrack EMC o średnio 60% lepszej skuteczności ekranowania RF w porównaniu ze standardem EuropacPRO, testowanym zgodnie z normą EN 61000-5-7

Podwójne pokrywy z siateczki górnej i dolnej z perforacją EMC i zoptymalizowaną pod kątem przepływu powietrza spełniają wymagania normy bezpieczeństwa pożarowego EN 62368-1

Dodatkowe pokrywy bocznych paneli zwiększają boczne ekranowanie RF

Szyny poziome i panele boczne typu H (?Heavy?) do trudnych warunków

Tylna szyna pozioma do bezpośredniego montażu na płycie montażowej bez taśmy izolacyjnej

Odporność na wstrząsy i wibracje do 5 g, testowana zgodnie z normą EN 61373, klasa B.

Obciążenie instalacyjne do 15 kg.

Kompatybilny z uszczelkami panelu przedniego z materiału i stali nierdzewnej

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Wersje z i bez klamek przednich

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie, usługi modyfikacji i montażu na życzenie

SPECYFIKACJE

Obciążenie statyczne:	15kg
Typ produktu:	Podstawa/podwozie
Ekranowanie EMC:	Tak

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Do montażu	Głębokość płytki	Odporność na wstrząsy i wibracje
24563-920	3U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm	5g (force)
24563-921	3U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm	5g (force)
24563-922	3U	295mm	1	Płyta montażowa	220mm	5g (force)
24563-923	3U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm	5g (force)
24563-924	3U	355mm	1	Płyta montażowa	220mm	5g (force)
24563-925	3U	355mm	1	Płyta montażowa	280mm	5g (force)
24563-930	6U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm	5g (force)
24563-931	6U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm	5g (force)
24563-932	6U	295mm	1	Płyta montażowa	220mm	5g (force)
24563-933	6U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm	5g (force)
24563-934	6U	355mm	1	Płyta montażowa	220mm	5g (force)
24563-935	6U	355mm	1	Płyta montażowa	280mm	5g (force)
24563-970	3U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm	5g (force)
24563-971	3U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm	5g (force)
24563-972	3U	295mm	1	Płyta montażowa	220mm	5g (force)
24563-973	3U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm	5g (force)
24563-974	3U	355mm	1	Płyta montażowa	220mm	5g (force)

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Do montażu	Głębokość płytki	Odporność na wstrząsy i wibracje
24563-975	3U	355mm	1	Płyta montażowa	280mm	5g (force)
24563-980	6U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm	5g (force)
24563-981	6U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm	5g (force)
24563-982	6U	295mm	1	Płyta montażowa	220mm	5g (force)
24563-983	6U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm	5g (force)
24563-984	6U	355mm	1	Płyta montażowa	220mm	5g (force)
24563-985	6U	355mm	1	Płyta montażowa	280mm	5g (force)

Table 2/3

Numer katalogowy	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Zakończ	Materiał	Szerokość stelaża
24563-920	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-921	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-922	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-923	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-924	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-925	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-930	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-931	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-932	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP

Numer katalogowy	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Zakończ	Materiał	Szerokość stelaża
24563-933	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-934	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-935	Tak	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-970	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-971	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-972	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-973	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-974	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-975	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-980	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-981	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-982	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-983	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-984	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP
24563-985	Nie	Statyw	IEC 60297-3-103	Anodowane, Pasywny	Aluminium	84HP

Table 3/3

Numer katalogowy	Typ uszczelki EMC	Szybka wysyłka
24563-920	Tekstylia, Stal nierdzewna	Nie
24563-921	Tekstylia, Stal nierdzewna	Nie

Numer katalogowy	Typ uszczelki EMC	Szybka wysyłka
24563-922	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-923	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-924	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-925	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-930	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-931	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-932	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-933	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-934	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-935	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-970	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-971	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-972	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-973	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-974	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-975	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-980	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie
24563-981	Tekstylią, Stal nierdzewna	Nie

Numer katalogowy	Typ uszczelki EMC	Szybka wysyłka
24563-982	Tekstylna, Stal nierdzewna	Nie
24563-983	Tekstylna, Stal nierdzewna	Nie
24563-984	Tekstylna, Stal nierdzewna	Nie
24563-985	Tekstylna, Stal nierdzewna	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE