


EuropacPRO Advanced EMC Plus, podwójne pokrywy górne i dolne z podwójną siatką, przykręcane do panelu bocznego

NEW PRODUCT



Pokrywa jest używana do ekranowania elektromagnetycznego i jako zabezpieczenie mechaniczne. Pokrywę można przykręcić do panelu bocznego.

FUNKCJE

Dwie górne i dolne pokrywy z siateczki z perforacją EMC i zoptymalizowaną pod kątem przepływu powietrza zapewniają najwyższe wymagania w zakresie ekranowania RF

Spełnia wymagania normy bezpieczeństwa pożarowego EN 62368-1

Do płytek drukowanych w standardowych formatach

Pokrywa do przykręcania do panelu bocznego

Nadaje się do stosowania ze wszystkimi poziomymi szynami, oprócz Rugged

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Typ produktu:	Pokrywa
Rodzina produktów:	EuropacPRO
Zakończ:	Pasywny
Typ:	Perforowane
Współpracuje z:	Podpory

Table 1/1

Numer katalogowy	Głębokość	Ilość opakowania	Szerokość stelaża	Głębokość płytki	Jednostka opakowania	Szybka wysyłka
24563-770	175mm	2	84HP	160mm	Parowanie	Nie

Numer katalogowy	Głębokość	Ilość opakowania	Szerokość stelaża	Głębokość płytki	Jednostka opakowania	Szybkawysyłka
24563-771	235mm	2	84HP	160mm	Parowanie	Nie
24563-772	275mm	2	84HP	160mm	Parowanie	Nie
24563-773	277.75mm	2	84HP	160mm	Parowanie	Nie
24563-774	295mm	2	84HP	160mm	Parowanie	Nie
24563-775	355mm	2	84HP	160mm	Parowanie	Nie
24563-776	415mm	2	84HP	160mm	Parowanie	Nie
24563-777	475mm	2	84HP	160mm	Parowanie	Nie
24563-780	235mm	2	84HP	220mm	Parowanie	Nie
24563-781	295mm	2	84HP	220mm	Parowanie	Nie
24563-782	355mm	2	84HP	220mm	Parowanie	Nie
24563-783	415mm	2	84HP	220mm	Parowanie	Nie
24563-784	475mm	2	84HP	220mm	Parowanie	Nie
24563-790	295mm	2	84HP	280mm	Parowanie	Nie
24563-791	355mm	2	84HP	280mm	Parowanie	Nie
24563-792	415mm	2	84HP	280mm	Parowanie	Nie
24563-793	475mm	2	84HP	280mm	Parowanie	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.