


Płyta montażowa EuropacPRO do stosowania z płytą osłonową



Płyta montażowa do stosowania z pokrywami do montażu i mocowania ciężkich elementów. Płyty montażowe o pełnej szerokości (tak szerokie jak subrack lub obudowa systemowa) są przymocowane do paneli bocznych. Płyty montażowe o częściowej szerokości są przymocowane do panelu bocznego i szyny poziomej za pomocą listwy montażowej.

Szyny prowadzące typu 4,4? I wzmocnione typu nie mogą być używane w połączeniu z płytą montażową. Górna/dolna pokrywa, która zostanie umieszczona w rowku poziomych szyn światła (typu L), nie może być używana w połączeniu z płytą montażową.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do montażu i mocowania ciężkich elementów

Płyta montażowa, pełna szerokość: Płyta montażowa jest tak szeroka, jak obudowa subracka/systemu i jest przymocowana do paneli bocznych

Szynę prowadzącą można zamontować w pierwszym i ostatnim położeniu szczeliny

Poza płytą montażową płyty EMC można również zamontować na podszafie

Prowadnice typu 4.4 i „wzmocnione” nie mogą być używane

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Rodzina produktów:	EuropacPRO
Typ produktu:	Płyta montażowa
Współpracuje z:	Podpory

Table 1/1

Numer katalogowy	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Głębokość	Szerokość	Certyfikaty	Szybka wysyłka
34563-004	84HP	1	112.5mm	431.35mm	RoHS	Nie
34563-019	63HP	1	172.5mm	324.67mm	RoHS	Nie
34563-014	42HP	1	172.5mm	217.99mm	RoHS	Nie
34563-009	28HP	1	172.5mm	146.88mm	RoHS	Nie
34563-003	63HP	1	112.5mm	324.67mm	RoHS	Nie
34563-002	42HP	1	112.5mm	217.99mm	RoHS	Nie
34563-001	28HP	1	112.5mm	146.88mm	RoHS	Nie
34563-024	84HP	1	172.5mm	431.35mm	RoHS	Nie
34563-044	84HP	1	412.5mm	431.35mm		Nie
34563-042	84HP	1	352.5mm	431.35mm		Nie
34563-028	84HP	1	292.5mm	431.35mm		Nie
34563-026	84HP	1	232.5mm	431.35mm		Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE