


Ośłona tylna EuropacPRO do uszczelki EMC ze stali nierdzewnej



Tylna pokrywa jest używana jako ekranowana tylna granica i wymaga 60 mm przestrzeni. Dlatego też, jeśli używana jest tylna pokrywa, głębokość panelu bocznego musi być o 60 mm większa niż głębokość płyty. Kontakt między tylną pokrywą silnika a poziomymi szynami jest ustalany za pomocą listwy stykowej ze stali nierdzewnej do pokrywy. Dlatego nie jest konieczne dodatkowe uszczelnienie EMC. Tylna pokrywa nie może być używana jednocześnie z tylnym profilem narożnym.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Tylna pokrywa jest używana jako ekranowana tylna granica. Tylna pokrywa silnika wymaga 60 mm przestrzeni. Dlatego też, jeśli używana jest tylna pokrywa, głębokość panelu bocznego musi być o 60 mm większa niż głębokość płyty. Przykład: W przypadku płyty o głębokości 160 mm stosuje się panel boczny (z tylną pokrywą silnika) 235 mm (175 mm + 60 mm)

Kontakt między tylną pokrywą silnika a poziomymi szynami jest ustalany za pomocą listwy stykowej ze stali nierdzewnej do pokrywy. Dlatego nie jest konieczne dodatkowe uszczelnienie EMC

Tylna pokrywa nie może być używana jednocześnie z tylnym profilem narożnym

W przypadku ekranowania EMC należy zamówić oddzielnie uszczelkę EMC dla szyny poziomej.

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Typ produktu:	Pokrywa
Rodzina produktów:	EuropacPRO
Wykończenie:	Pasywny
Typ:	Tylna pokrywa silnika
Współpracuje z:	Podpory

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Szybka wysyłka
34561-752	3U	84HP	1	Nie
34561-763	6U	63HP	1	Nie
34561-750	3U	42HP	1	Nie
34561-764	6U	84HP	1	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymagana ilość śrub na tylną pokrywę: 3 U subrack 10 śrub; 6 U subrack 16 śrub.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE