


Uchwyt przedni jednoczęściowy, szerokość 12.2 mm



Uchwyt można zamontować na półce lub panelu przednim 19". Dostępne z przezroczystą lub czarną anodowaną powierzchnią. Uchwyty będą przykręcane od tyłu.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Nośność statyczna 30 kg/parę

Przykręcony od tyłu

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Rodzina produktów:	EuropacPRO
Typ produktu:	Uchwyt
Współpracuje z:	Podpory

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Zakończ	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Kolor	Moment obrotowy
10501-116	1U	Anodowane	1	Prosto	Srebrny	

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Zakończ	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Kolor	Moment obrotowy
10501-016	2U	Anodowane	1	Prosto	Srebrny	
10501-004	2U	Anodowane	1	Prosto	Srebrny	
10501-025	2U	Anodowane	1	Prosto	Czarny	
10501-005	3U	Anodowane	1	Prosto	Srebrny	2.4N·m
10501-020	3U	Anodowane	1	Uchwyt kątowy	Srebrny	2.4N·m
10501-026	3U	Anodowane	1	Prosto	Czarny	2.4N·m
10501-006	4U	Anodowane	1	Prosto	Srebrny	
10501-018	4U	Anodowane	1	Prosto	Srebrny	2.4N·m
10501-021	4U	Anodowane	1	Uchwyt kątowy	Srebrny	2.4N·m
10501-027	4U	Anodowane	1	Prosto	Czarny	
10501-007	5U	Anodowane	1	Prosto	Srebrny	
10501-028	5U	Anodowane	1	Prosto	Czarny	
10501-022	6U	Anodowane	1	Uchwyt kątowy	Srebrny	2.4N·m
10501-008	6U	Anodowane	1	Prosto	Srebrny	2.4N·m
10501-029	6U	Anodowane	1	Prosto	Czarny	2.4N·m

Table 2/2

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
10501-116	Nie
10501-016	Nie

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
10501-004	Nie
10501-025	Nie
10501-005	Nie
10501-020	Nie
10501-026	Nie
10501-006	Nie
10501-018	Nie
10501-021	Nie
10501-027	Nie
10501-007	Nie
10501-028	Nie
10501-022	Nie
10501-008	Nie
10501-029	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw części montażowych należy zamówić oddzielnie.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE