


Zestaw osłony tekstylnej EMC na panelu przednim, -40 do +85°C.



Tekstylne uszczelki EMC są wkładane do szczeliny po prawej stronie przednich paneli w kształcie litery U. Uszczelki są przyklejone do przedniego panelu. Dla rozszerzonego zakresu temperatur do +85°C..

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Tekstylna uszczelka EMC jest przymocowana poprzecznie do przedniego panelu lub w rowku prawego profilu, stosownie do przypadku.

Uszczelka profilowa jest przyklejona do powierzchni styku wspornika 19" lub kąta tylnego i ustawia przewodzące połączenie z panelami przednimi w kształcie litery U.

Zakres temperatur -40 °C ... +85 °C.

SPECYFIKACJE

Współpracuje z:	Podpory; Przypadki; Panele przednie
Rodzina produktów:	EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Moduł wtykowy typu ramy
Typ produktu:	Zestaw osłon
Materiał:	Elastomer termoplastyczny

Table 1/1


Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Ilość opakowania	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Szybka wysyłka
------------------	------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

21102-857	2U	10	1.62mm	52mm	Nie
21102-853	3U	10	1.62mm	97mm	Nie
21102-858	4U	10			Nie
21102-854	3U	100			Nie
21102-978	5U	10			Nie
21102-855	6U	10	1.62mm	232mm	Nie
21102-859	9U	10	1.62mm	365.5mm	Nie
21102-856	6U	100			Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelki EMC (tekstylne) są wymagane do ekranowania paneli przednich.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE