


Panel przedni, pełna szerokość, szczelinowy, nieekranowany, dla RatiopacPRO



Panel przedni o pełnej szerokości, szczelinowy, nieekranowany.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wstawione pomiędzy panel boczny i formowane części, takie jak wykładzina, 19-calowy wspornik montażowy lub uchwyt

Panele przednie mogą być również używane jako panele tylne

Mocowania bez śrub (specjalne szyny poziome zakrywają krawędzie panelu przedniego i utrzymują je na miejscu

Ekranowany (tylny przewód przewodzący); w przypadku połączenia przewodzącego z obudową należy zamówić oddzielnie uszczelnienie EMC (stal nierdzewna)

SPECYFIKACJE

Głębokość (D):	2.5mm
Materiał:	Aluminium
Zakończ:	Anodowane; Pasywny
Typ akcesoriów:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie
------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------

34571-605	3U	28HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-606	3U	42HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-607	3U	63HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-608	3U	84HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-609	4U	28HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-610	4U	42HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-611	4U	63HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-612	4U	84HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-613	6U	28HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-614	6U	42HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-615	6U	63HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-616	6U	84HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-617	2U	28HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-621	5U	28HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-622	5U	42HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-623	5U	63HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-624	5U	84HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-618	2U	42HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
34571-619	2U	63HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie


34571-620	2U	84HP	1	Anodowane	Przewodzący	Nie
-----------	----	------	---	-----------	-------------	-----

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Szybka wysyłka
34571-605	128.4mm	141.9mm	Nie
34571-606	128.4mm	213.2mm	Nie
34571-607	128.4mm	319.7mm	Nie
34571-608	128.4mm	426.4mm	Nie
34571-609	172.9mm	141.9mm	Nie
34571-610	172.9mm	213.2mm	Nie
34571-611	172.9mm	319.7mm	Nie
34571-612	172.9mm	426.4mm	Nie
34571-613	261.8mm	141.9mm	Nie
34571-614	261.8mm	213.2mm	Nie
34571-615	261.8mm	319.7mm	Nie
34571-616	261.8mm	426.4mm	Nie
34571-617	84mm	141.9mm	Nie
34571-621	217.3mm	141.9mm	Nie
34571-622	217.3mm	213.2mm	Nie
34571-623	217.3mm	319.7mm	Nie
34571-624	217.3mm	426.4mm	Nie

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Szybka wysyłka
34571-618	84mm	213.2mm	Nie
34571-619	84mm	319.7mm	Nie
34571-620	84mm	426.4mm	Nie

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE