

Front Panel, Shielded, Bottom Hinged

U-profile front panel bottom hinged for textile gasket.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

U-profile front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

Shielded, U front panel with textile EMC gasket

Suitable for subracks (EuropacPRO) and cases (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

SPECYFIKACJE

Głębokość (D):	2.5mm
Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Typ akcesorium:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni bez uchwytu

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Montaż	Typ uszczelki EMC	Wykończenie z przodu
20848-608	3U	28HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylią	Anodyzowany

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Montaż	Typ uszczelki EMC	Wykończenie z przodu
20848-599	3U	42HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylią	Anodyzowany
20848-600	3U	63HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylią	Anodyzowany
20848-601	3U	84HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylią	Anodyzowany
20848-605	4U	42HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylią	Anodyzowany
20848-606	4U	63HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylią	Anodyzowany
20848-607	4U	84HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylią	Anodyzowany
20848-604	6U	84HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylią	Anodyzowany
20848-602	6U	42HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylią	Anodyzowany
20848-603	6U	63HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylią	Anodyzowany
20848-696	6U	28HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylią	Anodyzowany

Table 2/3

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Szerokość (W)
20848-608	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	128.4mm	141.9mm
20848-599	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	128.4mm	213mm
20848-600	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	128.4mm	319.7mm
20848-601	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	128.4mm	426.4mm
20848-605	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	172.9mm	213mm

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Szerokość (W)
20848-606	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	172.9mm	319.7mm
20848-607	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	172.9mm	426.4mm
20848-604	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	261.8mm	426.4mm
20848-602	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	261.8mm	213mm
20848-603	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	261.8mm	319.7mm
20848-696	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	261.8mm	141.9mm

Table 3/3


Numer katalogowy	Szybka wysyłka
20848-608	Nie
20848-599	Nie
20848-600	Nie
20848-601	Nie
20848-605	Nie
20848-606	Nie
20848-607	Nie
20848-604	Nie
20848-602	Nie

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
20848-603	Nie
20848-696	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE