

Panel przedni, nieekranowany, ze sworzniem mocującym



Panel przedni z połączeniem masy/masy. Uziemienie można wykonać za pomocą kabla, który pasuje do sworznia mocującego z tyłu panelu.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Włącz uziemienie przedniej części (klasa ochronna1)

SPECYFIKACJE

Głębokość:	2.5mm
Wysokość stelaża:	3U
Materiał:	Aluminium
Zakończ:	Anodowane; Pasywny
Typ akcesoriów:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni bez uchwyty

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Montaż	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie
20119-159	7HP	1	Przykręcany przód	Anodowane	Przewodzący	Nie

Numer katalogowy	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Montaż	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie
20119-160	14HP	1	Przykręcany przód	Anodowane	Przewodzący	Nie
20119-161	21HP	1	Przykręcany przód	Anodowane	Przewodzący	Nie
20119-162	28HP	1	Przykręcany przód	Anodowane	Przewodzący	Nie
20119-163	42HP	1	Przykręcany przód	Anodowane	Przewodzący	Nie

Table 2/2

Numer katalogowy	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość	Szerokość	Szybka wysyłka
20119-159	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	35.2mm	Nie
20119-160	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	70.8mm	Nie
20119-161	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	106.3mm	Nie
20119-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	141.9mm	Nie
20119-163	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	213mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Materiał mocujący (tuleje, śruby kołnierzowe) należy zamówić oddzielnie.

Dostawa jest w standardowych opakowaniach wielokrotnych. Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE