


# Końcówka szyny prowadzącej, PC

Plastikowe końcówki do indywidualnych wieloczęściowych przewodnic z plastikowym lub aluminiowym elementem pośrednim. Dostępne jako typ Standard lub Akcesoria.



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Końcówki przewodnic (PC) dla pojedynczych wieloczęściowych przewodnic z plastikową lub aluminiową częścią pośrednią

Ulepszone właściwości przeciwpożarowe, spełniają wymagania norm EN 45545-2 R22, R23 i R24 z HL3

?Bez halogenów?, zgodnie z normą IEC 61249-2-21

Części pośrednie dostępne dla standardowych długości płytek drukowanych (160, 220, 280 i 340 mm) oraz dla specjalnych wymiarów w wersji 1000 mm

Może być przypięty do poziomych szyn (wytlaczanie Al) lub do płyt o grubości 1.5 mm

Może być przykręcany do wyższych wymagań w zakresie wstrząsów i wibracji

Opcjonalny zacisk ESD do przewodzącego kontaktu pomiędzy płytką PCB i szyną poziomą

## SPECYFIKACJE

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Współpracuje z:</b>    | Podpory; Przypadki; Podwozie                                                       |
| <b>Rodzina produktów:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| <b>Materiał:</b>          | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem                                               |
| <b>Typ produktu:</b>      | Końcówka szyny                                                                     |

Table 1/1

| Numer katalogowy | Ilość opakowania | Zgodność z | Typ | Jednostka opakowania | Szerokość rowka | Szybka wysyłka |
|------------------|------------------|------------|-----|----------------------|-----------------|----------------|
|------------------|------------------|------------|-----|----------------------|-----------------|----------------|

|           |   |            |                |           |     |     |
|-----------|---|------------|----------------|-----------|-----|-----|
| 64568-018 | 1 | EN 45545-2 | Akcesoria      | Parowanie | 2.5 | Nie |
| 64568-004 | 1 | EN 45545-2 | Standardowy    | Parowanie | 2   | Nie |
| 64568-014 | 1 | EN 45545-2 | Standardowy    | Parowanie | 2.5 | Nie |
| 64568-093 | 1 | EN 45545-2 | Kodek kodujący | Parowanie | 2.5 | Nie |
| 64568-094 | 1 | EN 45545-2 | Kodek kodujący | Parowanie | 2.5 | Nie |
| 64568-095 | 1 | EN 45545-2 | Kodek kodujący | Parowanie | 2.5 | Nie |
| 64568-008 | 1 | EN 45545-2 | Akcesoria      | Parowanie | 2   | Nie |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostawa jest w standardowych opakowaniach wielokrotnych. Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**